

座面の高さが調整でき、洗濯できる車椅子用クッション

SENTAC

センタック®

自動車シートメーカーが人間工学に基づき、
車椅子のクッションの「今までの課題解決」と
「最幸の座り心地」を追求しました。

車椅子のクッションの高さを変えたり、
洗える事は日々車椅子を使っている
ユーザーにとって嬉しいことでしょう。
高さで座り心地を「選択」、洗えるという
「洗濯」。両方の思いからSENTAC®と
名付けさせて頂きました。



D-SHIPs32代表
上原大祐さん



車椅子のお悩みを解決

自分に合わせて座面高さを調整

洗濯できるので衛生的

あなたのお好みに合わせた座り心地

日本製

ディー・シップス・ミニ D-SHIPs32の上原大祐さんと共同開発

“障がい者と健常者が時間を共有する場を創ることで、誰もが夢を持って挑戦する社会を創造する”ことを目的に活動しているNPO法人D-SHIPs32の上原大祐さんと、車椅子当事者としての悩みを解決したいと思い、共同開発いたしました。


marubishiの商品一覧はHPをご覧ください。

marubishi.biz




座面の高さが4段階に調整可能。
洗濯できるので衛生面も安心です。

COLOR



ネイビー




ブラック

SENTAC40・36 (センタック®) ならではのポイント

POINT
1

座面の高さが「選択」できる



クッションを重ねることによって、座面の高さを「選択」できます。SENTAC40の場合3・6・9・12センチ、SENTAC36の場合2・4・6・8センチとなります。



POINT
3

座り心地が「選択」できる

中材のクッションの硬さがソフトタイプ・ハードタイプの2種類あり、お好みに合わせて組み合わせて座り心地を「選択」できます。






POINT
2

カバーもクッションも「洗濯」できる

カバーは洗濯機で、中材のクッションは手洗いで、いつも清潔な状態で衛生的に保つ事ができます。

洗濯の方法



特 徴

カバーは吸汗・拡散・速乾生地で洗濯可能


カバーは汚れてもご家庭での洗濯が可能。素材は毛細管原理の応用から生まれた汗処理機構がスピーディな速乾性能を実現した、TORAYフィールドセンサー®を使用。汗を連続して吸収し、速やかに拡散させます。

裏面は滑り止め加工生地

滑り止め加工が椅子との接地を高め、姿勢の保持を助けます。



基本セット内容



カバ	ポリエステル、アクリル樹脂
中材	ウレタン
サイズ	(40) 幅41cm×奥行41cm×高12cm (36) 幅37cm×奥行37cm×高8cm
重量	(40) 850g (36) 410g
定価	(40) 15,000円 (税抜) (36) 12,000円 (税抜)
TAISコード	(40) 01691-000003 (36) 01691-000006

※実際の製品の色は写真と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
※その他のサイズをご希望の方は、ご相談を承ります。

商品に関するお問い合わせは

丸菱工業株式会社

〒485-8505 愛知県小牧市大字本庄1251番地3

お客様ご相談窓口

フリーダイヤル

0120-17-3210

受付時間/月～金曜日(祝・祭日除く) 9:00～17:00

携帯電話・PHSからもお掛けいただけます。

日本製

センタクに困ったらこちらへ

marubishi.biz

【販売元】