

# 仕様

## TURNED KL-W01 / KL-W02 業務用

仕様			
型名	KL-W01	KL-W02	
消臭・脱臭方式	光触媒フィルター		
ACアダプター	定格入力: AC100V 50-60Hz共用 定格出力: DC24V		
適用空間体積(目安) <sup>※1</sup>	約16畳(約25㎡)(60分) 約8畳(約13㎡)(30分)	約24畳(約38㎡)(60分) 約12畳(約19㎡)(30分)	
風量モード	強	弱	静音
消費電力(W)	40	35	33
1時間あたりの電気代(円) <sup>※2</sup>	約1.08	約0.95	約0.90
運転音(dB)	44	39	20
待機時消費電力(W)	約0.7		
外形寸法(mm)	W441×H436×D83		W441×H460×D86
質量(kg)	約3.0		約3.4
電源コード長さ(m)	約3.5 (ACアダプター約2+電源コード約1.5)		

### 別売品

品名	KL-W01 専用スタンド KL-W01-A
----	------------------------

※1 カルテック社基準にて、臭気を気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)  
 ※2 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。

### KL-W01



光触媒 除菌・脱臭機  
壁掛けタイプ



<別売り>専用スタンド

### KL-W02



光触媒 除菌・脱臭機  
壁掛けタイプ



<別売り>専用スタンド

## TURNED KL-F01 大空間タイプ

仕様				
消臭・脱臭方式	光触媒フィルター + 花粉フィルター			
ACアダプター	定格入力: AC100V 50-60Hz共用			
適用空間体積(目安) <sup>※1</sup>	約60畳 93㎡(30分)			
風量モード	ターボ	強	弱	静音
消費電力(W)	135	103	64	64
運転音(dB)	62	56	47	36
待機時消費電力(W)	約0.7			
外形寸法(mm)	W736×H544×D203			
質量(kg)	約16			
電源コード長さ(m)	1.8m			

[表面]



[裏面]



フィルター

※1 カルテック社基準にて、臭気を気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)

## MYAIR カルテック 光触媒搭載 パーソナル空間除菌・脱臭機

仕様		
型名	KL-P01-W / KL-P01-O / KL-P01-K	
外形寸法	本体:径32mm × 高さ115mm	
重量	約75g(本体のみ)	
電源 <sup>※1</sup> (リチウムイオン電池)	3.7V 1500mAh 5.6Wh	
充電時間 <sup>※2</sup>	約4時間	
使用可能時間	(満充電時) 約8時間	
使用温度範囲	0°C以上~40°C未満	
消費電力	約1.5W	
防滴・防水規格	対応していません	



※1 ACアダプターを使用する場合は、電圧DC5V、電流1Aのものをお使いください。

※2 充電時間は、室内温度や環境によって長くなる場合があります。

## TURNED 光触媒 除菌・脱臭機 / タンドタイプ。脱臭LED電球

仕様		
型名	KL-B01 / KL-B02	
電源	定格入力: AC100V 50/60Hz	
適用床面積(目安) <sup>※1</sup>	約1畳(約 ㎡)	
全光束(lm)	KL-B01: 485 / KL-B02: 550	
色温度(K)	KL-B01: 2700 / KL-B02: 5000	
消費電力(W)	最大10 最小5.4	
外形寸法(mm)	径 92.5 × 高さ 153	
重量(g)	約340	



※1 カルテック社基準にて、臭気を30分で気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)

商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。

電気代について ●新電力料金目安単価は1kWhあたり27円(税込)で算出しています。●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。

商品のご使用について ●医療用器具ではありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。

安全に関するご注意 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この製品に関するお問い合わせは、下記指定販売店へ!



人と空気の明日を考える

株式会社 J.G.コーポレーション

<https://www.jgco.co.jp>

本社 東京都港区港南2-12-26 港南パークビル7F 〒108-0075 TEL 03-5769-3033 FAX 03-5769-3025  
 北海道営業所 北海道札幌市西区八軒十条東4-1-31 〒063-0870 TEL 011-737-5441 FAX 011-737-6043  
 東北営業所 宮城県仙台市宮城野区中野一丁目5-22 〒983-0013 TEL 022-388-6747 FAX 022-388-6825  
 名古屋営業所 愛知県長久手市熊田302 〒480-1144 TEL 0561-63-3702 FAX 0561-63-3703  
 大阪営業所 大阪府吹田市南吹田5-26-23 〒564-0043 TEL 06-6388-8018 FAX 06-6388-8038  
 広島営業所 広島県広島市安佐南区祇園3-7-15 〒731-0138 TEL 082-850-2611 FAX 082-850-2633  
 九州営業所 福岡県福岡市東区松香台1-7-34 〒813-0004 TEL 092-673-0102 FAX 092-673-1527

●製品製造元



カルテック株式会社  
 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-3-7  
[www.kaltec.co.jp](http://www.kaltec.co.jp)

●このカタログに記載の仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。

